


Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, innergånga, Form KS

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stjärnvred av termoplast, bussning av stål.
Säkerhetsband av elastisk TPU.

Utförande:

Bussning förzinkad och blåkromaterad.

Anmärkning:

Med säkerhetsbandet kan stjärnvredet fästas i en grundkropp så att det inte kommer bort.

Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet.

Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.


Montage:

Montera inte när bandet är spänt.

Observera i- och urskruvat tillstånd.

Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, innergånga, Form KS

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	T
K0155.604	KS	svart	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6045	KS	ljusgrå RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6046	KS	trafikrött RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6047	KS	rapsgul RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.605	KS	svart	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6055	KS	ljusgrå RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6056	KS	trafikrött RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6057	KS	rapsgul RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6061	KS	svart	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60615	KS	ljusgrå RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60616	KS	trafikrött RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60617	KS	rapsgul RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.6051	KS	svart	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60515	KS	ljusgrå RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60516	KS	trafikrött RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60517	KS	rapsgul RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.606	KS	svart	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6065	KS	ljusgrå RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6066	KS	trafikrött RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6067	KS	rapsgul RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.608	KS	svart	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6085	KS	ljusgrå RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6086	KS	trafikrött RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6087	KS	rapsgul RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6101	KS	svart	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61015	KS	ljusgrå RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61016	KS	trafikrött RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61017	KS	rapsgul RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.6081	KS	svart	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60815	KS	ljusgrå RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60816	KS	trafikrött RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60817	KS	rapsgul RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14

Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, innergånga, Form KS

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	T
K0155.610	KS	svart	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6105	KS	ljusgrå RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6106	KS	trafikrött RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6107	KS	rapsgul RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6121	KS	svart	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61215	KS	ljusgrå RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61216	KS	trafikrött RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61217	KS	rapsgul RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.6102	KS	svart	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61025	KS	ljusgrå RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61026	KS	trafikrött RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61027	KS	rapsgul RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.612	KS	svart	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6125	KS	ljusgrå RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6126	KS	trafikrött RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6127	KS	rapsgul RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.616	KS	svart	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6165	KS	ljusgrå RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6166	KS	trafikrött RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6167	KS	rapsgul RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	14