

Iskruvbara handtag med momentbegränsning

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning





Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Härdat och brunerat.

Anmärkning:
Via gängstiftet med inre sexkant kan urkopplingsmomentet ställas in för att nå önskad spännkraft. Den nås när handtaget är böjt ca 15°.


Anmärkning:
Se till att handtaget böjs i horisontell riktning.

Ritningar




Iskrubbara handtag med momentbegränsning

Ritningar




Dragspännare K0910.3240...



Inställningsmått för momentbegränsning (mm)


Vid en spännkraft på 900 N är inställnings-
mättet för momentbegränsningen 5 mm, handkraften
för handtaget är 120 N.

Dragspännare K0910.4050...




Inställningsmått för momentbegränsning (mm)

Svängspännare K0912...3232




Inställningsmått för momentbegränsning (mm)

Svängspännare K0912...4540




Inställningsmått för momentbegränsning (mm)

Neddragande spännare K0928.0500
K0928.0501



Inställningsmått för momentbegränsning (mm)

Neddragande spännare K0928.0800
K0928.0801



Inställningsmått för momentbegränsning (mm)

Anmärkning:
Effektkurvorna ovan gäller avfettade spännare

Iskrubbara handtag med momentbegränsning

Artikelöversikt

Iskrubbara handtag med momentbegränsning

Beställningsnr.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Handkraft FH N
K0916.05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
K0916.06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200