

Trekantsvred 2K, ergonomiska

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.

Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.

Bussning resp. gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Stål blåkromaterat.

Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Färgkombinationen

grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och

svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)


levereras som standard.

Den mjuka komponenten gör spaken greppssäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts.

På begäran:

Fler färgkombinationer.

Ritningar



Artikelöversikt

Innergånga

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D2	H	H1	L	T
K0980.5008	K	stål	M8	53,8	23,9	41	6	-	17
K0980.5010	K	stål	M10	53,8	23,9	41	6	-	17

Trekantsvred 2K, ergonomiska

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D2	H	H1	L	T
K0980.6308	K	stål	M8	67,7	23,9	36	6	-	17
K0980.6310	K	stål	M10	67,7	23,9	36	6	-	17
K0980.05008	K	rostfritt stål	M8	53,8	23,9	41	6	-	17
K0980.05010	K	rostfritt stål	M10	53,8	23,9	41	6	-	17
K0980.06308	K	rostfritt stål	M8	67,7	23,9	36	6	-	17
K0980.06310	K	rostfritt stål	M10	67,7	23,9	36	6	-	17
K0980.5008X20	L	stål	M8	53,8	23,9	41	6	20	-
K0980.5008X25	L	stål	M8	53,8	23,9	41	6	25	-
K0980.5008X30	L	stål	M8	53,8	23,9	41	6	30	-
K0980.5008X40	L	stål	M8	53,8	23,9	41	6	40	-
K0980.5010X20	L	stål	M10	53,8	23,9	41	6	20	-
K0980.5010X25	L	stål	M10	53,8	23,9	41	6	25	-
K0980.5010X30	L	stål	M10	53,8	23,9	41	6	30	-
K0980.5010X40	L	stål	M10	53,8	23,9	41	6	40	-
K0980.6308X20	L	stål	M8	67,7	23,9	36	6	20	-
K0980.6308X25	L	stål	M8	67,7	23,9	36	6	25	-
K0980.6308X30	L	stål	M8	67,7	23,9	36	6	30	-
K0980.6308X40	L	stål	M8	67,7	23,9	36	6	40	-
K0980.6310X20	L	stål	M10	67,7	23,9	36	6	20	-
K0980.6310X25	L	stål	M10	67,7	23,9	36	6	25	-
K0980.6310X30	L	stål	M10	67,7	23,9	36	6	30	-
K0980.6310X40	L	stål	M10	67,7	23,9	36	6	40	-
K0980.05008X20	L	rostfritt stål	M8	53,8	23,9	41	6	20	-
K0980.05008X25	L	rostfritt stål	M8	53,8	23,9	41	6	25	-
K0980.05008X30	L	rostfritt stål	M8	53,8	23,9	41	6	30	-
K0980.05008X40	L	rostfritt stål	M8	53,8	23,9	41	6	40	-
K0980.05010X20	L	rostfritt stål	M10	53,8	23,9	41	6	20	-
K0980.05010X25	L	rostfritt stål	M10	53,8	23,9	41	6	25	-
K0980.05010X30	L	rostfritt stål	M10	53,8	23,9	41	6	30	-
K0980.05010X40	L	rostfritt stål	M10	53,8	23,9	41	6	40	-
K0980.06308X20	L	rostfritt stål	M8	67,7	23,9	36	6	20	-
K0980.06308X25	L	rostfritt stål	M8	67,7	23,9	36	6	25	-
K0980.06308X30	L	rostfritt stål	M8	67,7	23,9	36	6	30	-
K0980.06308X40	L	rostfritt stål	M8	67,7	23,9	36	6	40	-
K0980.06310X20	L	rostfritt stål	M10	67,7	23,9	36	6	20	-
K0980.06310X25	L	rostfritt stål	M10	67,7	23,9	36	6	25	-
K0980.06310X30	L	rostfritt stål	M10	67,7	23,9	36	6	30	-
K0980.06310X40	L	rostfritt stål	M10	67,7	23,9	36	6	40	-