

Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.


Utförande:

Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniskt förzinkat.

Rostfritt stål A2-70, blankt.

Rostfritt stål A4-70, blankt.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Hållfasthetsklass	Grundkroppens yta	D	L	DK	K	SW
K1159.05X40	stål	8.8	blankt (svart)	M5	40	8,5	5	4
K1159.05X50	stål	8.8	blankt (svart)	M5	50	8,5	5	4
K1159.05X60	stål	8.8	blankt (svart)	M5	60	8,5	5	4
K1159.05X80	stål	8.8	blankt (svart)	M5	80	8,5	5	4
K1159.06X40	stål	8.8	blankt (svart)	M6	40	10	6	5
K1159.06X50	stål	8.8	blankt (svart)	M6	50	10	6	5
K1159.06X60	stål	8.8	blankt (svart)	M6	60	10	6	5
K1159.06X70	stål	8.8	blankt (svart)	M6	70	10	6	5
K1159.06X90	stål	8.8	blankt (svart)	M6	90	10	6	5
K1159.06X100	stål	8.8	blankt (svart)	M6	100	10	6	5
K1159.08X50	stål	8.8	blankt (svart)	M8	50	13	8	6
K1159.08X60	stål	8.8	blankt (svart)	M8	60	13	8	6
K1159.08X70	stål	8.8	blankt (svart)	M8	70	13	8	6
K1159.08X80	stål	8.8	blankt (svart)	M8	80	13	8	6
K1159.08X90	stål	8.8	blankt (svart)	M8	90	13	8	6
K1159.10X50	stål	8.8	blankt (svart)	M10	50	16	10	8
K1159.10X60	stål	8.8	blankt (svart)	M10	60	16	10	8
K1159.10X70	stål	8.8	blankt (svart)	M10	70	16	10	8
K1159.10X80	stål	8.8	blankt (svart)	M10	80	16	10	8
K1159.10X90	stål	8.8	blankt (svart)	M10	90	16	10	8
K1159.10X100	stål	8.8	blankt (svart)	M10	100	16	10	8
K1159.12X80	stål	8.8	blankt (svart)	M12	80	18	12	10
K1159.12X90	stål	8.8	blankt (svart)	M12	90	18	12	10
K1159.12X100	stål	8.8	blankt (svart)	M12	100	18	12	10
K1159.405X40	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M5	40	8,5	5	4
K1159.405X70	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M5	70	8,5	5	4
K1159.405X80	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M5	80	8,5	5	4
K1159.406X40	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	40	10	6	5
K1159.406X50	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	50	10	6	5
K1159.406X60	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	60	10	6	5
K1159.406X70	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	70	10	6	5
K1159.406X80	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	80	10	6	5

Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Hållfasthetsklass	Grundkroppens yta	D	L	DK	K	SW
K1159.406X90	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	90	10	6	5
K1159.406X100	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M6	100	10	6	5
K1159.408X50	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	50	13	8	6
K1159.408X60	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	60	13	8	6
K1159.408X70	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	70	13	8	6
K1159.408X80	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	80	13	8	6
K1159.408X90	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	90	13	8	6
K1159.408X100	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M8	100	13	8	6
K1159.410X50	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	50	16	10	8
K1159.410X60	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	60	16	10	8
K1159.410X70	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	70	16	10	8
K1159.410X80	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	80	16	10	8
K1159.410X90	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	90	16	10	8
K1159.410X100	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M10	100	16	10	8
K1159.412X70	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M12	70	18	12	10
K1159.412X80	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M12	80	18	12	10
K1159.412X90	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M12	90	18	12	10
K1159.412X100	stål	8.8	galvaniskt förzinkat	M12	100	18	12	10
K1159.105X40	rostfritt stål A2	70	blank	M5	40	8,5	5	4
K1159.105X70	rostfritt stål A2	70	blank	M5	70	8,5	5	4
K1159.106X40	rostfritt stål A2	70	blank	M6	40	10	6	5
K1159.106X50	rostfritt stål A2	70	blank	M6	50	10	6	5
K1159.106X60	rostfritt stål A2	70	blank	M6	60	10	6	5
K1159.106X70	rostfritt stål A2	70	blank	M6	70	10	6	5
K1159.106X80	rostfritt stål A2	70	blank	M6	80	10	6	5
K1159.106X90	rostfritt stål A2	70	blank	M6	90	10	6	5
K1159.106X100	rostfritt stål A2	70	blank	M6	100	10	6	5
K1159.108X50	rostfritt stål A2	70	blank	M8	50	13	8	6
K1159.108X60	rostfritt stål A2	70	blank	M8	60	13	8	6
K1159.108X70	rostfritt stål A2	70	blank	M8	70	13	8	6
K1159.108X80	rostfritt stål A2	70	blank	M8	80	13	8	6
K1159.108X90	rostfritt stål A2	70	blank	M8	90	13	8	6
K1159.108X100	rostfritt stål A2	70	blank	M8	100	13	8	6
K1159.110X50	rostfritt stål A2	70	blank	M10	50	16	10	8
K1159.110X60	rostfritt stål A2	70	blank	M10	60	16	10	8
K1159.110X70	rostfritt stål A2	70	blank	M10	70	16	10	8
K1159.110X80	rostfritt stål A2	70	blank	M10	80	16	10	8
K1159.110X90	rostfritt stål A2	70	blank	M10	90	16	10	8
K1159.110X100	rostfritt stål A2	70	blank	M10	100	16	10	8
K1159.112X70	rostfritt stål A2	70	blank	M12	70	18	12	10
K1159.112X80	rostfritt stål A2	70	blank	M12	80	18	12	10
K1159.112X90	rostfritt stål A2	70	blank	M12	90	18	12	10
K1159.112X100	rostfritt stål A2	70	blank	M12	100	18	12	10
K1159.605X40	rostfritt stål A4	70	blank	M5	40	8,5	5	4
K1159.605X70	rostfritt stål A4	70	blank	M5	70	8,5	5	4
K1159.605X80	rostfritt stål A4	70	blank	M5	80	8,5	5	4
K1159.606X40	rostfritt stål A4	70	blank	M6	40	10	6	5
K1159.606X50	rostfritt stål A4	70	blank	M6	50	10	6	5
K1159.606X60	rostfritt stål A4	70	blank	M6	60	10	6	5
K1159.606X70	rostfritt stål A4	70	blank	M6	70	10	6	5
K1159.606X80	rostfritt stål A4	70	blank	M6	80	10	6	5
K1159.606X90	rostfritt stål A4	70	blank	M6	90	10	6	5
K1159.606X100	rostfritt stål A4	70	blank	M6	100	10	6	5
K1159.608X50	rostfritt stål A4	70	blank	M8	50	13	8	6
K1159.608X60	rostfritt stål A4	70	blank	M8	60	13	8	6
K1159.608X70	rostfritt stål A4	70	blank	M8	70	13	8	6
K1159.608X80	rostfritt stål A4	70	blank	M8	80	13	8	6
K1159.608X90	rostfritt stål A4	70	blank	M8	90	13	8	6
K1159.608X100	rostfritt stål A4	70	blank	M8	100	13	8	6
K1159.610X50	rostfritt stål A4	70	blank	M10	50	16	10	8
K1159.610X60	rostfritt stål A4	70	blank	M10	60	16	10	8
K1159.610X70	rostfritt stål A4	70	blank	M10	70	16	10	8

Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Hållfasthetsklass	Grundkroppens yta	D	L	DK	K	SW
K1159.610X80	rostfritt stål A4	70	blank	M10	80	16	10	8
K1159.610X90	rostfritt stål A4	70	blank	M10	90	16	10	8
K1159.610X100	rostfritt stål A4	70	blank	M10	100	16	10	8
K1159.612X80	rostfritt stål A4	70	blank	M12	80	18	12	10
K1159.612X100	rostfritt stål A4	70	blank	M12	100	18	12	10