

Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål eller rostfritt stål A2.

Utförande:

Förzinkat, galvaniserat stål.

Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Sexkantmutter med klämdel DIN 980 Form V (helmetallmutter, en del).

Tabellen visar maximala mutterhöjder H max.


Formen och måtten på versionerna av rostfritt stål är desamma som DIN 934 med ytterligare krympning.

Ritningsinformation:

a) Stål

b) Rostfritt stål

Ritningar



Artikelöversikt

Sexkantmuttrar med klämdel, DIN 980 utökade

Beställningsnr.	Material grundkropp	Hållfasthetsklass	D	E	H	M	SW
K1146.204	stål	8	M4	7,66	4,2	2,2	7
K1146.205	stål	8	M5	8,79	5,1	2,75	8
K1146.206	stål	8	M6	11,05	6	3,3	10
K1146.208	stål	8	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.210	stål	8	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.212	stål	8	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.214	stål	8	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.216	stål	8	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.220	stål	8	M20	32,95	20	11	30
K1146.224	stål	8	M24	39,55	24	13,2	36
K1146.227	stål	8	M27	45,2	27	14,8	41
K1146.230	stål	8	M30	50,85	30	16,5	46
K1146.308	stål	10	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.310	stål	10	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.312	stål	10	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.314	stål	10	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.316	stål	10	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.320	stål	10	M20	32,95	20	11	30
K1146.324	stål	10	M24	35	24	13,2	36
K1146.327	stål	10	M27	45,2	27	14,8	41
K1146.330	stål	10	M30	50,85	30	16,5	46
K1146.104	rostfritt stål A2	70	M4	7,66	4,2	2,2	7
K1146.105	rostfritt stål A2	70	M5	8,79	5,1	2,75	8
K1146.106	rostfritt stål A2	70	M6	11,05	6	3,3	10

Sexkantmuttrar med klämdele DIN 980 utökade

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Hållfasthetsklass	D	E	H	M	SW
K1146.108	rostfritt stål A2	70	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.110	rostfritt stål A2	70	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.112	rostfritt stål A2	70	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.114	rostfritt stål A2	70	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.116	rostfritt stål A2	70	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.120	rostfritt stål A2	70	M20	32,95	20	11	30
K1146.124	rostfritt stål A2	70	M24	39,55	24	13,2	36