

Smörjnippel skyddslock för konformad smörjnippel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
Polyeten (PE-LLD).


Utförande:
röd, grön, gul eller svart.

Anmärkning:
Passar till alla konformade smörjnippel enligt DIN 71412. Skyddar konhuvudet på smörjnippeln från föroreningar. De olika färgerna är t.ex. till för att märka smörjintervaller.

Användningstemperatur: -70 °C till +85 °C.

Form A: utan länk
Form B: med länk

Ritningar



Artikelöversikt

Smörjnippel skyddslock för konformad smörjnippel

Beställningsnr.	Form	Färg
K1133.911	A	röd
K1133.912	A	grön
K1133.913	A	gul
K1133.914	A	svart
K1133.921	B	röd
K1133.922	B	grön
K1133.923	B	gul
K1133.924	B	svart

