

Positioneringscylinder med snabbspännsystem

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Positioneringscylinder i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.

Utförande:


Positioneringscylinder seghärdad, brunerad.
Kulor härdade, blanka.

Anmärkning:

Positioneringscylinder med snabbkopplingssystem för ytterligare tidsbesparing vid montering.

Stoppa in positioneringscylindern i borrhålet och tryck in knappen. På detta sätt drivs de tre spärrkulorna utåt från varandra för att positionera komponenterna. När du sedan drar åt justeringskruvorna med en insexnyckel med 1/4 varv fixeras komponenterna på ett säker sätt.

Ritningar



Artikelöversikt

Positioneringscylinder med snabbspännsystem

Artikelöversikt

Positioneringscylinder med snabbspännsystem

Beställningsnr.	Fastspänningsplattans tjocklek $\pm 0,05$	D	D1	D2	L	L1	SW	Hållkraft F kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0935.116025	25	16	32	20	41,5	15	6	8	2
K0935.113013	13	13	25	16	27,6	12	4	4	1
K0935.116020	20	16	32	20	36,5	15	6	8	2
K0935.120020	20	20	40	25	39,5	15	6	8	2
K0935.113020	20	13	25	16	34,6	12	4	4	1
K0935.120025	25	20	40	25	44,5	15	6	8	2