

Låsspak i plast med yttergånga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa
genom att lyfta



Beskrivning

Material:

Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av mässing.

Utförande:


Brunerade ståldelar.

Anmärkning:

De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där $L \geq 60$ mm är gänglängden 60 mm.

Låsspak i plast med yttergånga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål

Ritningar



Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | Kul-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L |
|-----------------|------|--------------------|---------|-----|------|----|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|----|----|-----|--------------|------|
| K0780.41051X20 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,1 |
| K0780.41051X30 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,1 |
| K0780.41051X40 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,1 |
| K0780.41051X50 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,1 |
| K0780.41061X20 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 18,6 |
| K0780.41061X30 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 28,6 |
| K0780.41061X40 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 38,6 |
| K0780.41061X50 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 48,6 |
| K0780.42061X20 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,6 |
| K0780.42061X30 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,6 |
| K0780.42061X40 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,6 |
| K0780.42061X50 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,6 |
| K0780.42061X60 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,6 |
| K0780.42081X20 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |
| K0780.42081X30 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |
| K0780.42081X40 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |
| K0780.42081X50 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |
| K0780.42081X60 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |
| K0780.42101X20 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |
| K0780.42101X30 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |
| K0780.42101X40 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |
| K0780.42101X50 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |
| K0780.42101X60 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |

Låsspak i plast med yttergänga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt
