

Vridreglar i rostfritt stål med T-handtag

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Rostfritt stål 1.4401.

Utförande:

Blankt.

Polerat handtag.

Anmärkning:


Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Skyddsklass IP65. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

Denna låsbara vridregel är levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.

På begäran:

Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.

Ritningar



Vridreglar i rostfritt stål med T-handtag

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Manövrering	D
K1356.1186	T-handtag	32
K1356.2186	T-grepp låsbar	32