


Prismbackar för centrerande spännare 65–80–125 mm

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:
Stål.

Utförande:
Härdat.

Anmärkning:
Prismbackar används för runt material, rör, stavar, profiler och liknande. Prismat är inarbetat i horisontell och vertikal riktning.
Prismbackarna skruvas fast på grundbacken.

Passar till K1236 och K1237

Ritningar



Artikelöversikt

Prismbackar för centrerande spännare 65–80–125 mm

Beställningsnr.	B	D	H	H1	L	L1
K1375.065	12,5	5-25	20	10	66	34
K1375.080	12,5	5-25	25	12,5	81	38
K1375.125	20	8-38	40	20	126	60