


Skruvbackar för centrerande spännare 65-80-125 mm

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
Stål, härdat.

Utförande:
Slipade spännytor.


Anmärkning:
Skruvbackarna används för att spänna fast olika arbetsstycken. Beroende på typen av back kan obearbetade eller förbearbetade arbetsstycken spännas fast. Skruvbackarna skruvas fast på grundbacken.

Passar till K1236, K1237

Ritningsinformation:

Form A: slät
Form C: Räfflat

Ritningar



Artikelöversikt

Skruvbackar för centrerande spännare 65-80-125 mm

Beställningsnr.	Form	B	H	H1	L	L1
K0598.0651	A	7,5	20	10	66	34
K0598.0801	A	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1251	A	11,5	40	20	126	60
K0598.0653	C	7,5	20	10	66	34
K0598.0803	C	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1253	C	11,5	40	20	126	60