

Magneter med cylindriskt hål (plangripare) av SmCo i hus av rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i rostfritt stål 1.4104.

Magnetkärna i SmCo (samarium-kobolt).

Anmärkning:

Skärmat system.

Temperaturområde:

max. 350 °C.


Montage:

Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter med cylindriskt hål (plangripare) av SmCo i hus av rostfritt stål

Beställningsnr.	D	D1	D2	H	Häftkraft N
K1399.120	20 ±0,15	4,5	8	6	60
K1399.125	25 ±0,15	4,5	8	7	80
K1399.132	32 ±0,2	5,5	11	7	200
K1399.140	40 ±0,2	5,5	10,5	8	420