

Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med gummihölje

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i stål.

Magnetkärna i NdFeB (neodym).

Gummihölje i TPE.

Utförande:

Hus förzinkat.

Gummihölje svart.

Anmärkning:

Plangripare med innergänga, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.

Temperaturområde:

max. 60 °C.


Montage:

Optimalt fäste på tunna plåtar med ömtålig yta.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter med innergänga (plangripare) av NdFeB, fyrkantiga, med gummihölje

Beställningsnr.	Form	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	Häftkraft N
K1396.14331	A	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	-	105
K1396.24331	B	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	25	146