

Spännspakar i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Blanka ståldelar.

Polerad kulknopp.

Anmärkning:

Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.

Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

På begäran:

Ytterligare innergångar, passhål och specialutföranden.

Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Artikelöversikt

Spännspakar rostfritt stål

Beställningsnr.	Gångtyp	Form	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.2082	innergånga	0°	1	M8	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.2102	innergånga	0°	1	M10	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.21012	innergånga	0°	2	M10	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2122	innergånga	0°	2	M12	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2162	innergånga	0°	3	M16	23	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.2202	innergånga	0°	4	M20	26	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.1102	passhål	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	passhål	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	passhål	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	passhål	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	passhål	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.208	innergånga	20°	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.210	innergånga	20°	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.2101	innergånga	20°	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.212	innergånga	20°	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.216	innergånga	20°	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.220	innergånga	20°	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15
K1444.110	passhål	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.112	passhål	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.114	passhål	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.116	passhål	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.120	passhål	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15