

Spännspakar rostfritt stål med innergänga, 20°

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.

Anmärkning:

Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Form	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.208	innergänga	20°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	84,5
K1444.210	innergänga	20°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	84,5
K1444.2101	innergänga	20°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	100
K1444.212	innergänga	20°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	100
K1444.216	innergänga	20°	3	M16	23	33	13	32	52	41	121
K1444.220	innergänga	20°	4	M20	26	41	13	32	61	49	123