

Spännspakar med innergänga, 0°

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Brunerat.


Anmärkning:

Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

På begäran:

Ytterligare innergångar, passhål och specialutföranden.
Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot prillägg.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Infästningsalternativ	X	T	A=Handtagslängd	D	D1	D2	H	H2
K0176.2082	innergänga	M8	18	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.2102	innergänga	M10	18	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.21012	innergänga	M10	20	104	28	12	32	46	36,5
K0176.2122	innergänga	M12	20	104	28	12	32	46	36,5
K0176.2162	innergänga	M16	23	126,5	33	13	32	52	41
K0176.2202	innergänga	M20	26	128,5	41	13	32	61	49