

Spännspakar rostfritt stål med passhål, 0 grader

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Blanka ståldelar.

Polerad kulknopp.

Anmärkning:

Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.

Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Form	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.1102	passhål	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	passhål	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	passhål	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	passhål	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	passhål	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-