

Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Handtag av termoplast.

Gängbult av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Handtag svartgrå RAL7021 eller röd liknande RAL3020.

Ståldelar blåkromaterade.

Rostfritt stål blankt.

Anmärkning:

De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat.

Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en form Slutande förbindelse som även kan brytas igen.

Finns ingen form Slutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen.

På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.

Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar.


Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt).

Samma nyckel kan användas till alla lås.

På begäran:

Fler utföranden

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material komponent	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.6808X20	stål	svartgrått	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.6810X20	stål	svartgrått	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.06808X20	rostfritt stål	svartgrått	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.06810X20	rostfritt stål	svartgrått	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.846808X20	stål	röd	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.846810X20	stål	röd	M10	68	24	10	45,5	20

Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergånga

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material komponent	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.0846808X20	rostfritt stål	röd	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.0846810X20	rostfritt stål	röd	M10	68	24	10	45,5	20