


Kulspärrbultar med T-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Handtag i termoplast.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande:

Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020.
Rostfritt stål blank.

Anmärkning:

Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.

Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.

Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.

Fördelar:


Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.

Tillbehör:

Fästhylsor för kulspärrbultar K0724
Säkerhets-spiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367

Kulspärrbultar med T-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Ritningar



Artikelöversikt

Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet

| Beställningsnr. | Färg komponent | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskårig max. kN |
|-----------------|-------------------|------|------|----|------|------|----|-----|------|------|------|-------------|------------------------------|
| K0792.214605010 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 24 |
| K0792.214605015 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 24 |
| K0792.214605020 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 24 |
| K0792.214605025 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 24 |
| K0792.214605030 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 24 |
| K0792.214606010 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606015 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606020 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606025 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606030 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606035 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606040 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606045 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 35 |
| K0792.214606050 | svartgrå RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 35 |
| K0792.216308020 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308025 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308030 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308035 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308040 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308045 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 63 |
| K0792.216308050 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 63 |
| K0792.216310020 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310025 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310030 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310035 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310040 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310045 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310050 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 100 |
| K0792.216310060 | svartgrå RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 100 |
| K0792.218212025 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212060 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212070 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 144 |
| K0792.218212080 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 144 |

Kulspärrbultar med T-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg komponent | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskårig max. kN |
|-------------------|---------------------|------|------|----|------|------|----|------|------|------|------|-------------|------------------------------|
| K0792.218216030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216060 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216070 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 257 |
| K0792.218216080 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 257 |
| K0792.21844605010 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 24 |
| K0792.21844605015 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 24 |
| K0792.21844605020 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 24 |
| K0792.21844605025 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 24 |
| K0792.21844605030 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 24 |
| K0792.21844606010 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606015 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606020 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606025 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606030 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606035 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606040 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606045 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 35 |
| K0792.21844606050 | trafikrött RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 35 |
| K0792.21846308020 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308025 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308030 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308035 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308040 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308045 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846308050 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 63 |
| K0792.21846310020 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310025 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310030 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310035 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310040 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310045 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310050 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 100 |
| K0792.21846310060 | trafikrött RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 100 |
| K0792.21848212025 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212060 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212070 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848212080 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 144 |
| K0792.21848216030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216060 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216070 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 257 |
| K0792.21848216080 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 257 |

