

## Stjärnvred i plast med utstickande stålbusning, Form L, yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Produktbeskrivning:

Stjärnvredet i duroplast har en sluten handtagskontur. Stödytan på den utstickande stålbusningen är lodrät mot den gängade axeln och ger en stabil skruvkoppling.

#### Material:

Duroplast PF 31.

Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Duroplast svart, höglanspolerad.

Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.

#### Fördelar:

Slitagebeständig stödyta


Sluten handtagskontur

#### På begäran:

Form H: bussning med bottenhål

## Stjärnvred i plast med utstickande stålbusning, Form L, yttergånga

## Ritningar



## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Material komponent | Form | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | L  |
|-----------------|--------------------|------|-----|----|------|----|----|-----|----|
| K1514.43206X10  | stål               | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 |
| K1514.43206X15  | stål               | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 |
| K1514.43206X20  | stål               | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 |
| K1514.43206X25  | stål               | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 |
| K1514.43206X30  | stål               | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 |
| K1514.44008X15  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 15 |
| K1514.44008X20  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 20 |
| K1514.44008X25  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 25 |
| K1514.44008X30  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 30 |
| K1514.44008X40  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 40 |
| K1514.44008X50  | stål               | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 50 |
| K1514.45010X20  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 20 |
| K1514.45010X25  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 25 |
| K1514.45010X30  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 30 |
| K1514.45010X40  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 40 |
| K1514.45010X50  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 50 |
| K1514.45010X60  | stål               | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 60 |

## Stjärnvred i plast med utstickande stålbusning, Form L, yttergånga

### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Material komponent | Form | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | L  |
|-----------------|--------------------|------|-----|----|------|----|----|-----|----|
| K1514.46312X20  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 20 |
| K1514.46312X25  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 25 |
| K1514.46312X30  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 30 |
| K1514.46312X40  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 40 |
| K1514.46312X50  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 50 |
| K1514.46312X60  | stål               | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 60 |
| K1514.53206X10  | rostfritt stål     | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 |
| K1514.53206X15  | rostfritt stål     | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 |
| K1514.53206X20  | rostfritt stål     | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 |
| K1514.53206X25  | rostfritt stål     | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 |
| K1514.53206X30  | rostfritt stål     | L    | M6  | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 |
| K1514.54008X15  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 15 |
| K1514.54008X20  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 20 |
| K1514.54008X25  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 25 |
| K1514.54008X30  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 30 |
| K1514.54008X40  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 40 |
| K1514.54008X50  | rostfritt stål     | L    | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 50 |
| K1514.55010X20  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 20 |
| K1514.55010X25  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 25 |
| K1514.55010X30  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 30 |
| K1514.55010X40  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 40 |
| K1514.55010X50  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 50 |
| K1514.55010X60  | rostfritt stål     | L    | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 60 |
| K1514.56312X20  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 20 |
| K1514.56312X25  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 25 |
| K1514.56312X30  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 30 |
| K1514.56312X40  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 40 |
| K1514.56312X50  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 50 |
| K1514.56312X60  | rostfritt stål     | L    | M12 | 63 | 19   | 40 | 20 | 15  | 60 |