




Tättnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Hygienic USIT®-tättnings- och mellanläggsbrickan sätter en ny standard för renlighet inom processindustrin med sin mycket tillförlitliga tätning och hygieniska design. Många tillverkare av maskiner och anläggningar för livsmedels- och medicinindustrin använder ofta mellanläggsbrickor och O-ringar av standardtyp för skruvförband eller i/på produktutrymmet. Dessa uppfyller dock inte EHEDG-kraven eftersom påväxter eller biofilmer, som bakteriekolonier och korrosion, bildas under skruvhuvudet så att en optimerad hygienisk design inte kan garanteras.

Mellanläggsbrickan av metall med fast ansluten tättningsring av 70 EPDM 295 (svart) och 70 EPDM 253815 (vit) ger en säker, heltäckande tätning. För användningar med särskilt aggressiv CIP-/SIP-rengöring och höga ångsteriliseringstemperaturer samt fetthaltiga processmedier passar Hygienic®-tättnings- och mellanläggsbrickan av det fluorerade premiummaterialet Fluoroprene® XP 45 extra bra. Det här ämnet har ett ännu större temperaturområde och är beständigt mot polära och opolära medier samt aromämnen.

Godkännanden som FDA, EU1935/2004 och USP Class VI (121 °C) samt EHEDG-certifieringen bekräftar att Hygienic USIT®-brickan är det bästa valet för höga hygienkrav inom livsmedels- och drycksegmentet samt den farmaceutiska industrin.

Material:

Bricka:

Rostfritt stål 1.4404.

Tättningsring:

70 EPDM 295 (svart)

70 EPDM 253815 (vit)

75 Fluoroprene® XP 45 (blå)

Anmärkning:

EHEDG-certifieringen gäller endast om den speciellt anpassade sexkantskruven K1492 eller hattmuttern K1493 används.

OBS!

®


Tillbehör:

Hygienic USIT® tättnings- och mellanläggsbrickor kan användas med alla övriga produkter i Hygienic USIT®-linjen.

Ritningsinformation:

1) Heltäckande tätning

Ritningar



Tättnings- och mellanlägsbrickor Hygienic USIT®

Artikelöversikt

Tättnings- och mellanlägsbrickor Hygienic USIT®

Beställningsnr.	Material komponent	Färg komponent	D	D1	S	Passar till sexkantskruvar	Passande hattmutter
K1491.041	70 EPDM 295	svart	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.051	70 EPDM 295	svart	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.061	70 EPDM 295	svart	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.081	70 EPDM 295	svart	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.101	70 EPDM 295	svart	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.121	70 EPDM 295	svart	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.161	70 EPDM 295	svart	16,1	33,9	1,5	M16	M16
K1491.042	70 EPDM 253815	vit	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.052	70 EPDM 253815	vit	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.062	70 EPDM 253815	vit	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.082	70 EPDM 253815	vit	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.102	70 EPDM 253815	vit	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.122	70 EPDM 253815	vit	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.162	70 EPDM 253815	vit	16,1	33,9	1,5	M16	M16
K1491.044	fluoroprene XP 45	blå	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.054	fluoroprene XP 45	blå	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.064	fluoroprene XP 45	blå	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.084	fluoroprene XP 45	blå	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.104	fluoroprene XP 45	blå	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.124	fluoroprene XP 45	blå	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.164	fluoroprene XP 45	blå	16,1	33,9	1,5	M16	M16