

Cylinderhandtag i plast, vridbara med yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Cylinderhandtagen levereras monterade och kan skruvas fast på exempelvis handrattar, haspar och vevar.

Den cylindriska avsatsen och den koniska formen optimerar cylinderhandtagens haptik och ger bra grepp.

Material:

Handtag av termoplast.

Axel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.

Utförande:

Handtag svart

Brunerade ståldelar.

Rostfritt stål, blankt.

Fördelar:


Optimerad haptik och bra grepp

Handtag för handrattar och vevar

Olika gängstorlekar

NOVO grip KIPP-design

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Material komponent	Storlek	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
K1468.104	yttergånga	stål	1	M4	14	9	6	40	5	8
K1468.205	yttergånga	stål	2	M5	16	11	7,5	49,1	5,1	10
K1468.306	yttergånga	stål	3	M6	20	14	9	61,4	6,4	12
K1468.408	yttergånga	stål	4	M8	25	18	12	82,5	12,5	15
K1468.2104	yttergånga	rostfritt stål	1	M4	14	9	6	40	5	8
K1468.2205	yttergånga	rostfritt stål	2	M5	16	11	7,5	49,1	5,1	10
K1468.2306	yttergånga	rostfritt stål	3	M6	20	14	9	61,4	6,4	12
K1468.2408	yttergånga	rostfritt stål	4	M8	25	18	12	82,5	12,5	15