

Tekniska anvisningar för stånghandtag med elektrisk kopplingsfunktion



Typ	K1529.180	K1529.1180
Nödstopp (2 öppnande)	utan	
Tryckknapp (1 omkopplare)		
Röd/grön LED		
Nödstopp	-	1–42 V AC/DC max. 100 mA
Tryckknapp	24 V AC/DC max. 1,5 A	
Driftspänning LED	24 V DC	
Anslutningstyp	8-polig / M12x1	12-polig / M12x1
Kontaktbeläggning (sett från kontaktsidan)		
	1) Vit (WH) 2) Brun (BN) 3) Grön (GN) 4) Gul (YE) 5) Grå (GY) 6) Rosa (PK) 7) Blå (BU) 8) Röd (RD)	1) Brun (BN) 2) Blå (BU) 3) Vit (WH) 4) Grön (GN) 5) Rosa (PK) 6) Gul (YE) 7) Svart (BK) 8) Grå (GY) 9) Röd (RD) 10) Violett (VT) 11) Grå-Rosa (GY/PK) 12) Röd-Blå (RD/BU)