

Räfflade skruvar i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Termoplast polyamid, förstärkt, svartgrå.
Gängbult stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:


Gängbult stål blåkromaterad, rostfritt stål blankt.

Fördelar:

De räfflade skruvarna kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning.

Olika gängstorlekar och gänglängder.

Ritningar



Artikelöversikt

Räfflade skruvar i plast

Beställningsnr.	Material komponent	D	D1	D3	H	K	L
K1473.1804X10	automatstål	M4	18	9	13	8	10
K1473.1804X15	automatstål	M4	18	9	13	8	15
K1473.2005X10	automatstål	M5	20	10,6	15	9	10
K1473.2005X15	automatstål	M5	20	10,6	15	9	15
K1473.2005X20	automatstål	M5	20	10,6	15	9	20
K1473.2506X10	automatstål	M6	25	12	17	10	10
K1473.2506X15	automatstål	M6	25	12	17	10	15
K1473.2506X20	automatstål	M6	25	12	17	10	20
K1473.2506X30	automatstål	M6	25	12	17	10	30
K1473.2506X40	automatstål	M6	25	12	17	10	40
K1473.3208X15	automatstål	M8	32	14	22	13	15
K1473.3208X20	automatstål	M8	32	14	22	13	20
K1473.3208X30	automatstål	M8	32	14	22	13	30
K1473.3208X40	automatstål	M8	32	14	22	13	40
K1473.4010X20	automatstål	M10	40	18	25	14	20
K1473.4010X30	automatstål	M10	40	18	25	14	30
K1473.4010X40	automatstål	M10	40	18	25	14	40
K1473.18042X10	rostfritt stål	M4	18	9	13	8	10
K1473.18042X15	rostfritt stål	M4	18	9	13	8	15
K1473.20052X10	rostfritt stål	M5	20	10,6	15	9	10
K1473.20052X15	rostfritt stål	M5	20	10,6	15	9	15

Räfflade skruvar i plast

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material komponent	D	D1	D3	H	K	L
K1473.20052X20	rostfritt stål	M5	20	10,6	15	9	20
K1473.25062X10	rostfritt stål	M6	25	12	17	10	10
K1473.25062X15	rostfritt stål	M6	25	12	17	10	15
K1473.25062X20	rostfritt stål	M6	25	12	17	10	20
K1473.25062X30	rostfritt stål	M6	25	12	17	10	30
K1473.25062X40	rostfritt stål	M6	25	12	17	10	40
K1473.32082X15	rostfritt stål	M8	32	14	22	13	15
K1473.32082X20	rostfritt stål	M8	32	14	22	13	20
K1473.32082X30	rostfritt stål	M8	32	14	22	13	30
K1473.32082X40	rostfritt stål	M8	32	14	22	13	40
K1473.40102X20	rostfritt stål	M10	40	18	25	14	20
K1473.40102X30	rostfritt stål	M10	40	18	25	14	30
K1473.40102X40	rostfritt stål	M10	40	18	25	14	40