

Räfflade muttrar i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Termoplast polyamid, förstärkt, svartgrå.

Gängad bussning av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Gängad bussning i blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.


Fördelar:

De räfflade muttrarna kan dras åt och lossas utan verktyg.

Passar för manuell fixering och fastklämning.

Olika gängstorlekar

Ritningar



Artikelöversikt

Räfflade muttrar i plast

Beställningsnr.	Material komponent	D	D1	D3	H	K	T
K1472.1804	automatstål	M4	18	11	13	8	10
K1472.2005	automatstål	M5	20	13,6	15	9	10
K1472.2006	automatstål	M6	20	13,6	15	9	10
K1472.2505	automatstål	M5	25	14	17	10	10
K1472.2506	automatstål	M6	25	14	17	10	10
K1472.3208	automatstål	M8	32	18	22	13	14
K1472.3210	automatstål	M10	32	18	22	13	14
K1472.4008	automatstål	M8	40	19	25	14	14
K1472.4010	automatstål	M10	40	19	25	14	14
K1472.18042	rostfritt stål	M4	18	11	13	8	10
K1472.20052	rostfritt stål	M5	20	13,6	15	9	10
K1472.20062	rostfritt stål	M6	20	13,6	15	9	10
K1472.25052	rostfritt stål	M5	25	14	17	10	10
K1472.25062	rostfritt stål	M6	25	14	17	10	10
K1472.32082	rostfritt stål	M8	32	18	22	13	14
K1472.32102	rostfritt stål	M10	32	18	22	13	14
K1472.40082	rostfritt stål	M8	40	19	25	14	14
K1472.40102	rostfritt stål	M10	40	19	25	14	14

