

Spännspakar med innergänga, 20°

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Brunerat.

Anmärkning:


Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

På begäran:

Ytterligare innergängor, passhåll och specialutföranden.

Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Ritningar



Artikelöversikt

Spännspakar

Beställningsnr.	Infästningsalternativ	X	T	A=Handtagslängd	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
K0176.208	innergänga	M8	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.210	innergänga	M10	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.2101	innergänga	M10	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.212	innergänga	M12	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.216	innergänga	M16	23	121	15	33	13	32	52	72	41
K0176.220	innergänga	M20	26	123	15	41	13	32	61	80	49