

Golvmodell, fastskruvad

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Aluminiumprofil.
Akrylglas.

Utförande:

Fyrkantsprofil.
Akrylglasruta.

Anmärkning:

Höjd totalt: 1886 mm
Bredd: 900 mm
Yta per fot: 72x60 mm

Bords- och golvmodeller som består av akrylglasrutor med aluminiumram.
Stabil konstruktion med universell användning.

Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill.
Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm).
Fri höjd totalt 1000 mm.
Öppning 140 mm vid bordshöjd 860 mm.

Användning:

Butiker / apotek
Stormarknader / kassaområden
Läkarmottagningar / väntrum
Receptioner / entréer

På begäran:

Specialstorlekar.

Artikelöversikt

Golvmodell, fastskruvad

Beställningsnr.	Benämning
K1081.22	Golvmodell