

## Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg, Form B, höger

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Skenor i stål.  
Kulhållare i stål.  
Kulor i stål.

#### Utförande:

Förzinkade skenor.  
Förzinkade kulhållare.  
Härdade kulor.

#### Beställningsinformation:

Säljs separat.

#### Anmärkning:

För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Spärr i öppet och stängt läge. Teleskopskenan kan bara öppnas och stängas med hjälp av spaken. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 10 000 cykler.

Passar inte för horisontell montering.

Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 4,8 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.

Teleskopskenorna kan inte beställas i par.

Om det ska finnas låsning båda sidor måste man beställa ett vänster- och ett högerutförande.

Vill man ha låsning på ena sidan kan skenan kombineras med K1720.

#### Fördelar:

Spärr i öppet och stängt läge  
För tung belastning  
Manuell upplåsning  
Går lätt

#### Tillbehör:

Teleskopskenor i stål K1720.

#### Observera:


Den maximala belastningsförmågan gäller ett par teleskopskenor.

#### Ritningsinformation:

- 1) K1719.03050 och K1719.03051 utan monteringshål
- 2) K1719.05590 och K1719.05591 utan monteringshål
- 3) Urtag för låsskruv
- 4) Endast referensmått, inget monteringshål
- 5) Form B, samma mått som höger utförande

## Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg, Form B, höger

Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Form-typ	Montering	Produkttyp	Bärförmåga per par kg	Typ av förpackning
K1719.03051	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.03561	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.04061	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.04571	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.05081	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.05591	B	höger	montering på sidan	standard	272	separat förpackade
K1719.06101	B	höger	montering på sidan	standard	267	separat förpackade
K1719.06601	B	höger	montering på sidan	standard	264	separat förpackade
K1719.07111	B	höger	montering på sidan	standard	261	separat förpackade
K1719.07621	B	höger	montering på sidan	standard	258	separat förpackade
K1719.08131	B	höger	montering på sidan	standard	256	separat förpackade
K1719.08641	B	höger	montering på sidan	standard	256	separat förpackade
K1719.09141	B	höger	montering på sidan	standard	248	separat förpackade
K1719.10161	B	höger	montering på sidan	standard	237	separat förpackade
K1719.10671	B	höger	montering på sidan	standard	228	separat förpackade
K1719.12191	B	höger	montering på sidan	standard	204	separat förpackade
K1719.13721	B	höger	montering på sidan	standard	196	separat förpackade
K1719.15241	B	höger	montering på sidan	standard	182	separat förpackade

Beställningsnr.	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Slag S	L
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508

## Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg, Form B, höger

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Slag S	L
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524