

Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods. Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Ståldelar blåkromaterade.

På begäran:

Ytterligare innergångar och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.



Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stålArtikelbeskrivning/produktbilder




Lossa
genom att lyfta



Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Ritningar



Artikelöversikt

Låsspakar med innergänga och plasthandtag

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K1660.1041	svartgrå RAL 7021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1042	ren orange RAL 2004	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10416	rapsgul RAL 1021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10484	trafikrött RAL 3020	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10486	signalgrön RAL 6032	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10487	trafikblå RAL 5017	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10488	ljusgrå RAL 7035	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1051	svartgrå RAL 7021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1052	ren orange RAL 2004	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10516	rapsgul RAL 1021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10584	trafikrött RAL 3020	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10586	signalgrön RAL 6032	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10587	trafikblå RAL 5017	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10588	ljusgrå RAL 7035	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1061	svartgrå RAL 7021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1062	ren orange RAL 2004	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10616	rapsgul RAL 1021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10684	trafikrött RAL 3020	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10686	signalgrön RAL 6032	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10687	trafikblå RAL 5017	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10688	ljusgrå RAL 7035	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.2061	svartgrå RAL 7021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2062	ren orange RAL 2004	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20616	rapsgul RAL 1021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20684	trafikrött RAL 3020	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20686	signalgrön RAL 6032	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20687	trafikblå RAL 5017	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20688	ljusgrå RAL 7035	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2081	svartgrå RAL 7021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2082	ren orange RAL 2004	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20816	rapsgul RAL 1021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

Låsspak i plast med innergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K1660.20884	trafikrött RAL 3020	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20886	signalgrön RAL 6032	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20887	trafikblå RAL 5017	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20888	ljusgrå RAL 7035	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.3081	svartgrå RAL 7021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3082	ren orange RAL 2004	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30816	rapsgul RAL 1021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30884	trafikrött RAL 3020	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30886	signalgrön RAL 6032	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30887	trafikblå RAL 5017	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30888	ljusgrå RAL 7035	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3101	svartgrå RAL 7021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3102	ren orange RAL 2004	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31016	rapsgul RAL 1021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31084	trafikrött RAL 3020	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31086	signalgrön RAL 6032	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31087	trafikblå RAL 5017	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31088	ljusgrå RAL 7035	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.4101	svartgrå RAL 7021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4102	ren orange RAL 2004	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41016	rapsgul RAL 1021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41084	trafikrött RAL 3020	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41086	signalgrön RAL 6032	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41087	trafikblå RAL 5017	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41088	ljusgrå RAL 7035	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4121	svartgrå RAL 7021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4122	ren orange RAL 2004	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41216	rapsgul RAL 1021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41284	trafikrött RAL 3020	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41286	signalgrön RAL 6032	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41287	trafikblå RAL 5017	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41288	ljusgrå RAL 7035	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.5121	svartgrå RAL 7021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5122	ren orange RAL 2004	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51216	rapsgul RAL 1021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51284	trafikrött RAL 3020	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51286	signalgrön RAL 6032	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51287	trafikblå RAL 5017	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51288	ljusgrå RAL 7035	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5161	svartgrå RAL 7021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5162	ren orange RAL 2004	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51616	rapsgul RAL 1021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51684	trafikrött RAL 3020	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51686	signalgrön RAL 6032	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51687	trafikblå RAL 5017	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51688	ljusgrå RAL 7035	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26