

## Länkhjul och blockhjul stålplåt standardutförande

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**

Hus och fälgar av stålplåt, hjul med helgummidäck, standardnav.

**Utförande:**


Pressat hus och fälg. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkansen och kulskydd. Hjul med rullager.

**Anmärkning:**

Fastskruvad hjulaxel.

# Länkhjul och blockhjul stålplåt standardutförande

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Länkhjul och blockhjul stålplåt standardutförande

Beställningsnr.	Benämning	Utförande 1	Hjullager	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Bärförmåga kg
K1761.080251	Bockhjul	utan spärr	rullager	-	25	-	60	85	80	9	100	80	102	-	50
K1761.100301	Bockhjul	utan spärr	rullager	-	30	-	60	85	100	9	100	80	125	-	70
K1761.125381	Bockhjul	utan spärr	rullager	-	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	-	100
K1761.160401	Bockhjul	utan spärr	rullager	-	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	135
K1761.200501	Bockhjul	utan spärr	rullager	-	50	75	80	110	200	11	140	105	235	-	205

## Länkhjul och blockhjul stålplåt standardutförande

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Benämning	Utförande 1	Hjullager	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Bärförmåga kg
<b>K1761.08025</b>	Länkhjul	utan spärr	rullager	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
<b>K1761.10030</b>	Länkhjul	utan spärr	rullager	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
<b>K1761.12538</b>	Länkhjul	utan spärr	rullager	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
<b>K1761.16040</b>	Länkhjul	utan spärr	rullager	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
<b>K1761.20050</b>	Länkhjul	utan spärr	rullager	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205
<b>K1761.080252</b>	Länkhjul	med spärr stop fix	rullager	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
<b>K1761.100302</b>	Länkhjul	med spärr stop fix	rullager	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
<b>K1761.125382</b>	Länkhjul	med spärr stop fix	rullager	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
<b>K1761.160402</b>	Länkhjul	med spärr stop fix	rullager	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
<b>K1761.200502</b>	Länkhjul	med spärr stop fix	rullager	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205