



Fasta backar ES för universalspännsystem, Form A, släta backar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
Verktysstål.

Utförande:
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).


Anmärkning:
Fästhålén på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken. Med de två skruvhålen på fastspännsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstyckena.

Användning:
Fästbackarna ES positioneras på spännskenorna beroende på situationen. Fästskruven dras åt form Slutande genom kugningarna. På så sätt kan spännelementen ta upp stora spännkrafter. De smala fästbackarna ES är särskilt lämpliga för fastspänning av mindre arbetsstycken och större stycketal. På så sätt går det att arbeta ekonomiskt även med större serier.

Fördelar:
Med hjälp av skalan på sidan av spännskenorna och fästbackarna kan man ställa in de fasta anslagens positioner exakt.

Leveransomfattning:
Fästback ES.
Fästskruv.
Spårmutter.

Ritningar



Fasta backar ES för universalspännsystem, Form A, släta backar**Artikelöversikt**

Beställningsnr.	passar till systembredd	Form	L	B	H	B1	H1	D Innergänga	D1 Innergänga	D3	BN=Spårbredd
K1750.0503001	50	A	30	50	25	30	12,5	M5	M6	M10x30	5