


Spårmutterar, Form A, enkla

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Seghärdat stål 1.1191.

Utförande:

Brunerat.

Anmärkning:

Spårmutterarna används för snabb och exakt positionering av fixturelement. Man slipper lägga tid på att rikta in elementen.


Användning:

Spårmutterarna skruvas i ett spår med fixturelementet och fixeras sedan på motstycket.

Fördelar:

Det sparar mycket tid när fixturelement ska monteras.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Form-typ	BN=Spårbredd	B	H	H1	L
K0954.08X8	A	enkel	8	8	8	-	20
K0954.12X20	A	enkel	20	12	14	6	30
K0954.12X22	A	enkel	22	12	14	6	30
K0954.12X30	A	enkel	30	12	14	6	30
K0954.14X20	A	enkel	20	14	14	6	30
K0954.14X22	A	enkel	22	14	14	6	30
K0954.14X30	A	enkel	30	14	14	6	30
K0954.16X20	A	enkel	20	16	14	6	30
K0954.16X22	A	enkel	22	16	14	6	30
K0954.16X30	A	enkel	30	16	14	6	30
K0954.18X20	A	enkel	20	18	14	6	30

Spårmutterar, Form A, enkla

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Form-typ	BN=Spårbredd	B	H	H1	L
K0954.18X22	A	enkel	22	18	14	6	30
K0954.18X30	A	enkel	30	18	14	6	30
K0954.22X20	A	enkel	20	22	14	6	30
K0954.22X22	A	enkel	22	22	14	6	30
K0954.22X30	A	enkel	30	22	14	6	30