


# Fasta backar DS för universalspännsystem, Form C, backar med ansats

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**  
Verktysstål.

**Utförande:**  
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).


**Anmärkning:**  
Fästhålen på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken. Med de två skruvhålen på fastspännsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstyckena.

**Användning:**  
Fästbackarna DS positioneras på spännskenorna beroende på situationen. Fästskruven dras åt formslutande genom kuggningarna. Fästbackar med två fästskruvar bör användas vid bearbetning med högre bearbetningskrafter.

**Fördelar:**  
Med hjälp av skalan på sidan av spännskenorna och fästbackarna kan man ställa in de fasta anslagens positioner exakt.

**Leveransomfattning:**  
Fästback DS.  
Fästskruv.  
Spårmutter.

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	passar till systembredd	Form	L	B	H	L1	L2	L3	B1	H1	H2	D Innergånga	D1 Innergånga	D3	BN=Spårbredd
K1751.0504423	50	C	44	50	25	2	24	18	30	12,5	2	M5	M6	M10x30	5

## Fasta backar DS för universalspännsystem, Form C, backar med ansats

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	passar till systembredd	Form	L	B	H	L1	L2	L3	B1	H1	H2	D Innergånga	D1 Innergånga	D3	BN=Spårbredd
K1751.0504453	50	C	44	50	25	2	24	18	30	12,5	5	M5	M6	M10x30	5