

Korsvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbusning, yttergånga, Form L: yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder

VD



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.

Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.

Material:

Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande:

Termoplast ultramarinblå RAL 5002.

Ståldelar i rostfritt stål blank.

Anmärkning:

Korsvred med utstickande stålbusning är lämpliga för utföranden med innergånga, särskilt tvärstiftsförbindningar.

Användning:

- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin

Temperaturområde:

-20 °C till +100 °C

Fördelar:

visuellt detekterbar.

Ultramarinblå RAL 5002.


Livsmedelsgodkända material.

På begäran:

Specialutföranden.

Korsvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbusning, yttergånga, Form L: yttergånga

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	Komponentens yta	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.1325053172X10	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.1325053172X15	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.1325053172X20	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.1332063172X10	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.1332063172X15	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.1332063172X20	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.1332063172X25	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.1332063172X30	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.1340083172X15	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.1340083172X20	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.1340083172X25	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.1340083172X30	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.1340083172X40	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.1340083172X50	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.1350103172X20	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.1350103172X25	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.1350103172X30	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.1350103172X40	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.1350103172X50	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.1350103172X60	L	rostfritt stål	blank	ultramarine blå RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	60

**Korsvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbusning,
yttergånga, Form L: yttergånga**

Artikelöversikt
