

Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Seghärdat stål.

Utförande:

Seghärdat och brunerat.

Kula härdad.

Anmärkning:

Används för

K1941

K1943

K1944

K1233

K1945

K1946.010

Ritningsinformation:


1) Konvext toppstycke

2) Centreringsplatta

3) Prismatiskt toppstycke


4) Fixeringsstycke

5) Toppstycke med vridbar kula



Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula

Ritningar



Artikelöversikt

Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula

| Beställningsnr. | Benämning | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|-----------|----|----|----|----|
| K1961.01 | Konvext Toppstycke | | | | | | |
| K1961.03 | Centreringsplatta | | | | | | |
| Beställningsnr. | Benämning | D | D min. | D1 | D2 | L | A |
| K1961.02 | Prismatiskt Toppstycke | 50 | 10 | 45 | 42 | 23 | 32 |
| K1961.021 | Prismatiskt Toppstycke | 100 | 22 | 65 | 62 | 38 | 56 |
| Beställningsnr. | Benämning | D | D1 | L | L1 | L2 | |
| K1961.04 | Fixeringsstycke | 63 | 14 | 35 | 8 | 12 | |
| K1961.041 | Fixeringsstycke | 78 | 25 | 53 | 8 | 15 | |
| Beställningsnr. | Benämning | Utförande 1 | F max. kN | | | | |
| K1961.05 | Tillsats | med vridbar kula | 30 | | | | |