

Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål eller rostfritt stål A2.

Utförande:

Hållfasthetsklass minst 4.6 förzinkat.

Hållfasthetsklass 8.8 blankt eller förzinkat.

Rostfritt stål blankt.


Anmärkning:

Gängstänger levereras endast i 1000 mm längd.

Gängstänger i storlek M3 och M4 kan vara lätt böjda vid leveransen.

Vid blankt utförande kan det hända att ytan är gråaktig eller svart av tekniska skäl.

Ritningar



Artikelöversikt

gängstänger, stål och rostfritt stål DIN 976-1

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	Utförande 1	Hållfasthetsklass	D	L
K1960.031	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M3	1000
K1960.041	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M4	1000
K1960.051	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M5	1000
K1960.061	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M6	1000
K1960.081	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M8	1000
K1960.101	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M10	1000
K1960.121	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M12	1000
K1960.161	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M16	1000
K1960.201	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M20	1000
K1960.241	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M24	1000
K1960.301	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M30	1000
K1960.361	stål	förzinkat	högergänga	4.6	M36	1000
K1960.1041	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M4	1000
K1960.1051	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M5	1000
K1960.1061	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M6	1000
K1960.1081	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M8	1000
K1960.1101	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M10	1000
K1960.1121	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M12	1000
K1960.1161	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M16	1000
K1960.1201	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M20	1000
K1960.1241	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M24	1000
K1960.1301	stål	förzinkat	vänstergänga	4.6	M30	1000
K1960.05	stål	blank	högergänga	8.8	M5	1000
K1960.06	stål	blank	högergänga	8.8	M6	1000
K1960.08	stål	blank	högergänga	8.8	M8	1000

Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	Utförande 1	Hållfasthetsklass	D	L
K1960.10	stål	blank	högergänga	8.8	M10	1000
K1960.12	stål	blank	högergänga	8.8	M12	1000
K1960.14	stål	blank	högergänga	8.8	M14	1000
K1960.16	stål	blank	högergänga	8.8	M16	1000
K1960.18	stål	blank	högergänga	8.8	M18	1000
K1960.20	stål	blank	högergänga	8.8	M20	1000
K1960.22	stål	blank	högergänga	8.8	M22	1000
K1960.24	stål	blank	högergänga	8.8	M24	1000
K1960.043	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M4	1000
K1960.053	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M5	1000
K1960.063	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M6	1000
K1960.083	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M8	1000
K1960.103	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M10	1000
K1960.123	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M12	1000
K1960.143	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M14	1000
K1960.163	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M16	1000
K1960.183	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M18	1000
K1960.203	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M20	1000
K1960.223	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M22	1000
K1960.243	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M24	1000
K1960.303	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M30	1000
K1960.363	stål	förzinkat	högergänga	8.8	M36	1000
K1960.1063	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M6	1000
K1960.1083	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M8	1000
K1960.1103	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M10	1000
K1960.1123	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M12	1000
K1960.1163	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M16	1000
K1960.1203	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M20	1000
K1960.1243	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M24	1000
K1960.1303	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M30	1000
K1960.1363	stål	förzinkat	vänstergänga	8.8	M36	1000
K1960.052	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M5	1000
K1960.062	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M6	1000
K1960.082	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M8	1000
K1960.102	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M10	1000
K1960.122	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M12	1000
K1960.162	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M16	1000
K1960.182	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M18	1000
K1960.202	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M20	1000
K1960.222	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M22	1000
K1960.242	rostfritt stål A2	blank	högergänga	70	M24	1000
K1960.1042	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M4	1000
K1960.1052	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M5	1000
K1960.1062	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M6	1000
K1960.1082	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M8	1000
K1960.1102	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M10	1000
K1960.1122	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M12	1000
K1960.1162	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M16	1000
K1960.1202	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M20	1000
K1960.1242	rostfritt stål A2	blank	vänstergänga	70	M24	1000