


Gångjärn i zinkods med fästskruv

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Gångjärn i zinkods.
Axel i rostfritt stål.
Fästskruvar i stål.

Utförande:

Gångjärn blåstrat, förkromat eller svart.
Blank axel.
Fästskruvar förzinkade.

Anmärkning:


Gångjärn för innanförliggande dörrar.
Gångjärnen kan användas till höger eller vänster.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laborativillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Ritningar



Artikelöversikt

Gångjärn i zinkods med fästskruv

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	L	Öppningsvinkel	S	F1 N	F2 N
K1899.052012121	kromat	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.052012122	svart	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.062515151	kromat	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000

Gångjärn i zinkgods med fästskruv

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	L	Öppningsvinkel	S	F1 N	F2 N
K1899.062515152	svart	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000
K1899.063828281	kromat	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.063828282	svart	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.062528151	kromat	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.062528152	svart	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.083018181	kromat	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083018182	svart	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083045181	kromat	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.083045182	svart	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.086045451	kromat	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300
K1899.086045452	svart	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300