

# Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Svart sidenmatt RAL 9005	Svart strukturmatt RAL 9005	Orange strukturmatt RAL 2004	Rapsgul strukturmatt RAL 1021
Trafikrött strukturmatt RAL 3020	Signalgrön strukturmatt RAL 6032	Trafikblå strukturmatt RAL 5017	Ljusgrå strukturmatt RAL 7035
Fönstergrå strukturmatt RAL 7040			

Lossa  
genom att lyfta



## Beskrivning

### Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.  
ståldelar av rostfritt stål 1.4305.  
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

### Utförande:

Gripsspak med plastbeläggning.  
Blanka ståldelar.

### Anmärkning:

Där  $L \geq 60$  mm är gänglängden 60 mm.

### På begäran:


Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.  
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

### Ritningsinformation:

1) Plan ände DIN EN ISO 4753

# Låsspak i zinkgods med yttergånga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

Ritningar



## Artikelöversikt

### Låsspakar med skyddshätta med yttergånga, ståldelar av rostfritt stål

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.92061X15	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X20	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X25	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X30	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X40	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X50	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92061X60	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X15	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X20	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X25	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X30	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X40	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X50	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92081X60	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X20	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X25	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X30	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X40	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X50	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.92101X60	2	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.93081X20	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

# Låsspak i zinkgods med yttergång och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.93081X25	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X30	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X40	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X50	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93081X60	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X20	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X25	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X30	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X40	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X50	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.93101X60	3	Svart RAL 9005	sidenmatt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9206181X15	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X20	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X25	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X30	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X40	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X50	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X60	2	svart RAL 9005	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X15	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X20	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X25	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X30	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X40	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X50	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X60	2	ren orange RAL 2004	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X15	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X20	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X25	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X30	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X40	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X50	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X60	2	rapsgul RAL 1021	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X15	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X20	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X25	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X30	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X40	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X50	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X60	2	trafikrött RAL 3020	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X15	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X20	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X25	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X30	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X40	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X50	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X60	2	signalgrön RAL 6032	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X15	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X20	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X25	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X30	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X40	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X50	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X60	2	trafikblå RAL 5017	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X15	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X20	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X25	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X30	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X40	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X50	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X60	2	ljusgrå RAL 7035	strukturmatt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X15	2	fönstergrå RAL 7040	strukturmatt	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X20	2	fönstergrå RAL 7040	strukturmatt	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

# Låsspak i zinkgods med yttergånga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.9206188X25	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X30	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X40	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X50	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X60	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X15	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X20	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X25	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X30	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X40	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X50	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X60	2	svart RAL 9005	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X15	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X20	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X25	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X30	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X40	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X50	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X60	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X15	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X20	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X25	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X30	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X40	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X50	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X60	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X15	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X20	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X25	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X30	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X40	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X50	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X60	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X15	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X20	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X25	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X30	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X40	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X50	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X60	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X15	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X20	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X25	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X30	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X40	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X50	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X60	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X15	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X20	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X25	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X30	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X40	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X50	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X60	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X15	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X20	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X25	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X30	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X40	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X50	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X60	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X20	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20



# Låsspak i zinkgods med yttergång och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.9210181X25	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X30	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X40	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X50	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X60	2	svart RAL 9005	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X20	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X25	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X30	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X40	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X50	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X60	2	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X20	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X25	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X30	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X40	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X50	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X60	2	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X20	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X25	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X30	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X40	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X50	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X60	2	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X20	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X25	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X30	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X40	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X50	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X60	2	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X20	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X25	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X30	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X40	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X50	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X60	2	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X20	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X25	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X30	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X40	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X50	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X60	2	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X20	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X25	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X30	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X40	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X50	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X60	2	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9308181X20	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X25	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X30	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X40	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X50	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X60	3	svart RAL 9005	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X20	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X25	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X30	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X40	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X50	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X60	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X20	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X25	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X30	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

# Låsspak i zinkgods med yttergånga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.9308183X40	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X50	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X60	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X20	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X25	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X30	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X40	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X50	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X60	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X20	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X25	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X30	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X40	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X50	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X60	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X20	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X25	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X30	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X40	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X50	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X60	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X20	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X25	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X30	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X40	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X50	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X60	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X20	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X25	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X30	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X40	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X50	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X60	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X20	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X25	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X30	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X40	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X50	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X60	3	svart RAL 9005	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X20	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X25	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X30	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X40	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X50	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X60	3	ren orange RAL 2004	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X20	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X25	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X30	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X40	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X50	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X60	3	rapsgul RAL 1021	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X20	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X25	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X30	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X40	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X50	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X60	3	trafikrött RAL 3020	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X20	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X25	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X30	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X40	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X50	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

# Låsspak i zinkgods med yttergånga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0123.9310185X60	3	signalgrön RAL 6032	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X20	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X25	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X30	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X40	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X50	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X60	3	trafikblå RAL 5017	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X20	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X25	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X30	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X40	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X50	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X60	3	ljusgrå RAL 7035	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X20	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X25	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X30	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X40	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X50	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X60	3	fönstergrå RAL 7040	struktur matt	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22