

Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Bussning resp. gängbult av blankt rostfritt stål.


Anmärkning:

God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).

Fördelar:

Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).

Ritningar



Artikelöversikt

Stjärnvred biopolymer, liknande DIN 6336

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.102051143	K	bok natur	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.10206143	K	bok natur	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.10208143	K	bok natur	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.102101143	K	bok natur	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.102081143	K	bok natur	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.10210143	K	bok natur	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.102121143	K	bok natur	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.10205190	K	svartgrå RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10

Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.1020690	K	svartgrå RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.1020890	K	svartgrå RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.10210190	K	svartgrå RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.10208190	K	svartgrå RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.1021090	K	svartgrå RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.10212190	K	svartgrå RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.104061143X15	L	bok natur	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.10408143X20	L	bok natur	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.104081143X25	L	bok natur	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.10410143X25	L	bok natur	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.104101143X25	L	bok natur	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.10412143X30	L	bok natur	M12	50	22	32	17	30	-
K0154.10406190X15	L	svartgrå RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.1040890X20	L	svartgrå RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.10408190X25	L	svartgrå RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.1041090X25	L	svartgrå RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.10410190X25	L	svartgrå RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.1041290X30	L	svartgrå RAL 7021	M12	50	22	32	17	30	-