

## Påsticksskydd för U-nyckel

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

AlSi1MgMn

#### Anmärkning:

Påsticksskydd är speciellt konstruerade för att dra åt och lossa skruvförband med ömtålig yta. Med normala verktyg skadas ytan på polerade skruvar redan vid första åtdragningen så pass mycket att små kaviteter uppstår, vilket gör en enkel och effektiv rengöring omöjlig.

Med påsticksskydden kan skruvförband med ytterkontur dras åt och lossas utan skador. Det mjuka aluminiummet lämnar inga repor eller andra skador på ömtåliga ytor. Vid korrekt användning kan påsticksskydden användas för ca 1000 åtdragningar.


Dessutom eliminerar påsticksskydden risken för kontaktkorrosion på skruvförband i rostfritt stål. De utskjutande konturerna utesluter till och med oavsiktliga kontaktställen mellan nyckeln och skruven.

Påsticksskydden fixeras säkert genom den speciella formen resp. en fjädrande spärr. De kan inte falla ut av sig själva. Utnötta påsticksskydd byts ut för hand.

#### På begäran:

Ytterligare storlekar på begäran.

### Ritningar



### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Benämning     | Utförande 1     | SW | SW2 | A1 | B1 | L1   | D1  | T    | H    |
|-----------------|---------------|-----------------|----|-----|----|----|------|-----|------|------|
| K1362.1005      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 10 | 5   | 9  | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6  | 8,6  |
| K1362.10055     | Insticksskydd | för skruvnyckel | 10 | 5,5 | 9  | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6  | 8,6  |
| K1362.1006      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 10 | 6   | 9  | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6  | 8,6  |
| K1362.1007      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 10 | 7   | 9  | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6  | 8,6  |
| K1362.1108      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 11 | 8   | 9  | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7  | 8,7  |
| K1362.1310      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 13 | 10  | 10 | 22 | 23,2 | 3   | 6,7  | 10,7 |
| K1362.1613      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 16 | 13  | 13 | 27 | 28,6 | 3   | 7,7  | 11,7 |
| K1362.1915      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 19 | 15  | 13 | 30 | 32,5 | 4   | 8,6  | 12,6 |
| K1362.1916      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 19 | 16  | 13 | 30 | 32,5 | 4   | 8,6  | 12,6 |
| K1362.2118      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 21 | 18  | 13 | 32 | 35   | 4   | 9    | 13   |
| K1362.2119      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 21 | 19  | 13 | 32 | 35   | 4   | 9    | 13   |
| K1362.2724      | Insticksskydd | för skruvnyckel | 27 | 24  | 14 | 40 | 43,8 | 4   | 10,8 | 15   |

