


Gänginsatser förstärkta

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Gänginsats i stål eller rostfritt stål.

Utförande:

Passiverat.

Anmärkning:

Med gänginsatser kan man återanvända eller reparera skadade, splittrade eller fastskurna gängor. Därmed kan man också återvinna kasserade kvalitetsprodukter. Gänginsatser kan användas i olika material, även i lättmetall och gjutna delar.

Insatser med innergänga större än M6 levereras med fyra i stället för två spärkkilar. Tillåtna måttavvikelser:

Med de specificerade gängorna gäller toleransklassen Medel, dvs. 6H för muttergänga och 6g för bultgänga. Övriga mått $\pm 0,25$ mm.

Med de förstärkta gänginsatserna erbjuder vi dessutom ett utförande med tjockare tvärsnitt för användning vid högre belastning.

Beträffande tekniska anvisningar, se bruksanvisningen för gänginsatser.


Fördelar:

- Lättare och snabbare montering.
- Insatsen fixeras med kilar för att förhindra att den vrids pga. torsion eller vibrationer.
- Inga specialverktyg behövs utöver monteringsverktyget.

Ritningsinformation:

- 1) Spärkkil

Ritningar



Artikelöversikt

Gänginsatser, förstärkta och monteringsverktyg

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1 Innergänga	D2 Ytergänga	L Längd	Montering borrh \emptyset	Montering sänk \emptyset +0,25	Montering gäng-tapp	Montering Minsta gängdjup	Demontering borrh \emptyset	Demontering borrhdjup	Beställningsnummer monteringsverktyg
K0399.04	stål	M4	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	K0399.804

Gänginsatser förstärkta

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1 Inngång	D2 Yttergång	L Längd	Montering borrhål	Montering sänkhål +0,25	Montering gäng-tapp	Montering Minsta gängdjup	Demontering borrhål	Demontering borrhål	Beställningsnummer monteringsverktyg
K0399.05	stål	M5	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8	K0399.805
K0399.06	stål	M6	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8	K0399.806
K0399.08	stål	M8	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	K0399.808
K0399.08X1	stål	M8x1	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	K0399.808
K0399.10	stål	M10	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	K0399.810
K0399.10X125	stål	M10x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	K0399.810
K0399.12	stål	M12	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	K0399.812
K0399.12X125	stål	M12x1,25	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	K0399.812
K0399.14	stål	M14	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	K0399.814
K0399.14X15	stål	M14x1,5	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	K0399.814
K0399.16	stål	M16	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	K0399.816
K0399.16X15	stål	M16x1,5	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	K0399.816
K0399.18X15	stål	M18x1,5	M24x1,5	24	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4	K0399.818
K0399.20	stål	M20	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	K0399.820
K0399.20X15	stål	M20x1,5	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	K0399.820
K0399.22X15	stål	M22x1,5	M32x2	32	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4	K0399.822
K0399.24	stål	M24	M33x2	33	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4	K0399.824
K0399.24X2	stål	M24x2	M33x2	33	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4	K0399.824
K0399.104	rostfritt stål	M4	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	K0399.804
K0399.105	rostfritt stål	M5	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8	K0399.805
K0399.106	rostfritt stål	M6	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8	K0399.806
K0399.108	rostfritt stål	M8	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	K0399.808
K0399.108X1	rostfritt stål	M8x1	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	K0399.808
K0399.110	rostfritt stål	M10	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	K0399.810
K0399.110X125	rostfritt stål	M10x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	K0399.810
K0399.112	rostfritt stål	M12	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	K0399.812
K0399.112X125	rostfritt stål	M12x1,25	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	K0399.812
K0399.114	rostfritt stål	M14	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	K0399.814
K0399.114X15	rostfritt stål	M14x1,5	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	K0399.814
K0399.116	rostfritt stål	M16	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	K0399.816
K0399.116X15	rostfritt stål	M16x1,5	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	K0399.816
K0399.118X15	rostfritt stål	M18x1,5	M24x1,5	24	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4	K0399.818
K0399.120	rostfritt stål	M20	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	K0399.820
K0399.120X15	rostfritt stål	M20x1,5	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	K0399.820
K0399.122X15	rostfritt stål	M22x1,5	M32x2	32	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4	K0399.822
K0399.124	rostfritt stål	M24	M33x2	33	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4	K0399.824
K0399.124X2	rostfritt stål	M24x2	M33x2	33	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4	K0399.824