Påsticksskydd för U-nyckel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
AlSi1MgMn

Anmärkning:
Påsticksskydd är speciellt konstruerade för att dra åt och lossa skruvförband med ömtålig yta. Med normala verktyg skadas ytan på polerade skruvar redan vid första åtdragningen så pass mycket att små kaviteter uppstår, vilket gör en enkel och effektiv rengöring omöjlig.
Med påstickssskydden kan skruvförband med ytterkontur dras åt och lossas utan skador. Det mjuka aluminiumet lämnar inga repor eller andra skador på ömtåliga ytor. Vid korrekt användning kan påstickssskydden användas för ca 1000 åtdragningar.
Dessutom eliminerar påstickssskydden risken för kontaktkorrosion på skruvförband i rostfritt stål. De utskjutande konturerna utesluter till och med oavsiktliga kontaktställen mellan nyckeln och skruven. Påstickssskydden är tillverkade i aluminumlegeringen EN AW 6082 och uppfyller därför EN 602 – aluminium i kontakt med livsmedel.
Påstickssskydden fixeras säkert genom den speciella formen resp. en fjädrande spärr. De kan inte falla ut av sig själva. Utnötta påstickssskydd byts ut för hand.

På begäran:
Ytterligare storlekar på begäran.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Benämning	Utförande 1	SW	SW2	A1	B1	L1	D1	T	H
K1362.1007	Insticksskydd	för skruvnyckel	10	7	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
K1362.1108	Insticksskydd	för skruvnyckel	11	8	9	18	20,7	2,3	5,7	8,7
K1362.1310	Insticksskydd	för skruvnyckel	13	10	10	22	23,2	3	6,7	10,7
K1362.1613	Insticksskydd	för skruvnyckel	16	13	13	27	28,6	3	7,7	11,7
K1362.1916	Insticksskydd	för skruvnyckel	19	16	13	30	32,5	4	8,6	12,6
K1362.2118	Insticksskydd	för skruvnyckel	21	18	13	32	35	4	9	13
K1362.2724	Insticksskydd	för skruvnyckel	27	24	14	40	43,8	4	10,8	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG