


# Räfflade knappar Form C, med standardskalning

## Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

**Material:**  
Termoplast, svartgrå.  
Bussning av stål.

**Utförande:**  
Bussning blåkromaterad.

**Anmärkning:**  
Finns i utförande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10 siffror.


Δ Om locket ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.

**På begäran:**  
Specialskalor.

**Ritningsinformation:**  
Form A: utan skala  
Form B: med markeringsstreck  
Form C: med standardskala

1) Gängstift förfastsättning mellan (vid Form C mellan siffror 5 och 6)

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.3105	C	svartgrå RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	orange RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	signalgrön RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	blå RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	ljusgrå RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	trafikrött RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	rapsgul RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	svartgrå RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	orange RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32062	C	signalgrön RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

## Räfflade knappar Form C, med standardskalning

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.32063	C	blå RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	ljusgrå RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	trafikrött RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	rapsgul RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	svartgrå RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	orange RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	signalgrön RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	blå RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	ljusgrå RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	trafikrött RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	rapsgul RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14