


# Räfflade knappar, form B, med markeringslinje

## Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

**Material:**  
Termoplast, svartgrå.  
Bussning av stål.

**Utförande:**  
Bussning blåkromaterad.

**Anmärkning:**  
Finns i utförande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10 siffror.


Δ Om locket ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.

**På begäran:**  
Specialskalor.

**Ritningsinformation:**  
Form A: utan skala  
Form B: med markeringsstreck  
Form C: med standardskala

1) Gängstift förfastsättning mellan (vid Form C mellan siffror 5 och 6)

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.2105	B	svartgrå RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21051	B	orange RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21052	B	signalgrön RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21053	B	blå RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21055	B	ljusgrå RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21056	B	trafikrött RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21057	B	rapsgul RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.2206	B	svartgrå RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22061	B	orange RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22062	B	signalgrön RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

## Räfflade knappar, form B, med markeringslinje

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.22063	B	blå RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22065	B	ljusgrå RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22066	B	trafikrött RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22067	B	rapsgul RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.2308	B	svartgrå RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23081	B	orange RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23082	B	signalgrön RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23083	B	blå RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23085	B	ljusgrå RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23086	B	trafikrött RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23087	B	rapsgul RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14