

Neddragande spännare, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Grundkropp kulgråstgjutgods (GJS).

Back i seghärdat stål.

Anmärkning:

Med den neddragande spännaren trycks arbetsstycket mot det neddragande mothållet samtidigt som arbetsstycket hindras från att lyfta.

Neddragande spännare och tillhörande mothåll dras åt med cylinderskruvar DIN 912. Tillsammans garanterar den neddragande spännaren och mothållet en säker fastspänning.

Form B:

2 koniska hylsor och 2 kulbrickor för M12 och M16 ingår.

På begäran:


Svart lackerat.

Blanka backar.

Ritningsinformation:

- 1) Konisk hylsa och kulbricka för M12 och M16
- 2) Arbetsstycke

Ritningar



Neddragande spännare, Form B

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	F kN	F1 kN	Åtdragnings- moment Nm
K0831.03	B	58	2,4	150