

## Spännjärn böjda med justerenhet

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:


Grundkropp, kulgrafitgjutgods.  
Spännjärn och spännskruvar i seghärdat stål.

#### Utförande:

Brunerat.


#### Anmärkning:

Böjda spännjärn med justerenhet är universella, flexibla spännanordningar som består av enskilda element sammanbyggda till en fast enhet. Det finns inga lösa delar som måste ställas in innan ett objekt ska spännas fast. Den kompakta formen gör att spännjärnen hamnar nära arbetsstycket så att hela maskinbordet kan utnyttjas.



# Spännjärn böjda med justerenhet

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Spännjärn böjda med justerenhet

## Spännjärn böjda med justerenhet

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Storlek	Spännområde	Spårbredd B enligt DIN 650
K0004.10X12	1	0-35	12
K0004.10X14	1	0-35	14
K0004.10X16	1	0-35	16
K0004.10X18	1	0-35	18
K0004.20X12	2	25-85	12
K0004.20X14	2	25-85	14
K0004.20X16	2	25-85	16
K0004.20X18	2	25-85	18
K0004.30X12	3	80-137	12
K0004.30X14	3	80-137	14
K0004.30X16	3	80-137	16
K0004.30X18	3	80-137	18
K0004.40X12	4	125-224	12
K0004.40X14	4	125-224	14
K0004.40X16	4	125-224	16
K0004.40X18	4	125-224	18
K0004.50X12	5	160-300	12
K0004.50X14	5	160-300	14
K0004.50X16	5	160-300	16
K0004.50X18	5	160-300	18