

Kilspännare

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ytterdel i aluminiumprofil.
Kil i sätthärdningsstål.

Utförande:

Ytterdel anodiserad.
Kil brunerad.


Anmärkning:

Med en kilspännare spänner man fast två arbetsstycken samtidigt. Den passar bäst för runda och fyrkantiga delar. Eftersom den är så liten kan flera objekt spännas fast platsbesparande.

Ritningsinformation:

I spänt tillstånd ska måttet B1 max. som anges i tabellen uppnås.

Ritningar



Artikelöversikt

Kilspännare

Beställningsnr.	D	L	B1 min. - max.	B2	H	H1	Spännkraft max. kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0037.04	M4	15,9	12,3 - 13,1	10,4	12,7	5,6	2,2	3,4
K0037.06	M6	23,8	18,6 - 19,9	16,1	19	9,5	6,7	14,3

Artikelöversikt

Beställningsnr.	D	L	B1 min. - max.	B2	H	H1	Spännkraft max. kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0037.08	M8	31,7	24,8 - 26,6	20,8	25,4	12,7	8,9	14,5
K0037.12	M12	47,6	37,3 - 39,7	30,8	38,1	19	15,6	38,4
K0037.16	M16	63,5	49,7 - 52,8	41,2	50,8	25,4	26,7	74,6