


Spiral-excenterskruvar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.

Utförande:

Sätthärdat (56 ± 1 HRC) och blåförsinkt.

Hållfasthetsklass 8.8.

Anmärkning:

Robusta och kompakta spiral-excenterskruvar som spänner fast arbetsstycken av alla möjliga former med en neddragande effekt.

Montage:

Gör ett eller flera gängade hål med föreslaget avstånd X resp. Z mot arbetsstycket. Skruva i spännskruven till nödvändig höjd och rikta den platta sidan mot arbetsstycket. Läg i arbetsstycket och dra åt med spännskruvens insexkant. Med ca 1/3 varv spänns den. Det gängade hålet ska smörjas regelbundet.

När man spänner måste man alltid vrida i riktning mot anslagen så att arbetsstycket inte vrider sig bort från anslagen.


På begäran:

Spiral-excenterskruvar med vänstergänga.

Ritningsinformation:

- 1) Fastspänning av tunn plåt
- 2) Fastspänning av runda delar

Ritningar



Spiral-excenterskruvar

Artikelöversikt

Spiral-excenterskruvar

Beställningsnr.	A	A1	A2	D	D1 max.	H	L	SW	S1 (spännväg)	X	Z	Spännkraft kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0024.0408	3	4,6	4	M4	9,2	3	8	2,5	0,6	3,5	4,2	0,09	1,5
K0024.0510	3,5	5,7	5	M5	11,4	4	10	3	0,7	4,2	5,2	0,1	2
K0024.0612	4,5	7,1	6,1	M6	14,2	5	12	4	1	5,4	6,4	0,3	4,5
K0024.0816	5,5	8,9	7,7	M8	18	6	16	5	1,2	6,6	8	2,7	20
K0024.1020	6,5	11,1	9,4	M10	22,2	7	20	6	1,7	8,3	9,8	4	30
K0024.1224	8	13,5	11,6	M12	27	9	24	8	1,9	10,1	12	5,4	44