# Kilspännare med arbetsmån

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**
Ytterdel i aluminiumprofil.
Kil i sätthärdningsstål.

**Utförande:**
Ytterdel anodiserad.
Kil brunerad.

**Anmärkning:**
Med en kilspännare spänner man fast två arbetsstycken samtidigt. Genom urfräsningar i materialet kan arbetsstycken spännas fast formslutande och därmed säkert och utan vridning. Den passar bäst för runda och fyrkantiga delar. Eftersom den är så liten kan flera objekt spännas fast platsbesparande.

**Ritningsinformation:**
1) Låsplattan används endast för formfräsning, inte för fastspänning av arbetsstycken.

## Ritningar




## Artikelöversikt

### Kilspännare med arbetsmån

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Kilspännare med arbetsmån

## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | D | D1 | L | L1 | B1<br>min. - max. | B2 | B3 | H | H1 | Spännkraft<br>max. kN | Åtdragnings-<br>moment<br>max. Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0038.04** | M4 | M2 | 15,7 | 10,16 | 28,6 - 29,1 | 10,6 | 4,6 | 12,7 | 6,3 | 2,2 | 3,4 |
| **K0038.06** | M6 | M4 | 23,9 | 15,9 | 38,1 - 39 | 16,1 | 6,6 | 19,1 | 9,4 | 6,7 | 14,3 |
| **K0038.08** | M8 | M4 | 31,8 | 20,6 | 50,8 - 52 | 20,8 | 9,9 | 25,4 | 12,7 | 8,9 | 14,5 |
| **K0038.12** | M12 | M5 | 47,5 | 30,5 | 76,2 - 78 | 30,9 | 15,7 | 38,1 | 19 | 15,6 | 38,4 |
| **K0038.16** | M16 | M6 | 63,5 | 41,28 | 101,6 - 103,9 | 41,3 | 20,3 | 50,8 | 25,4 | 26,7 | 74,6 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG