


Kilspännare med arbetsmån

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.

Utförande:

Dubbelkil och spännsegment seghärdade, svarta.

Anmärkning:

Det unika med de här kilspännarna är deras arbetsmån. Den extra längden gör det möjligt att arbeta in anpassade konturer i arbetsstyckesgeometrin. Dessutom gör funktionsprincipen att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter.

Kilspännarna kan användas för fastspänning i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in förflyttar sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.

Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.

Förskjutningsväg:

M8 = $\pm 0,5$ mm

M10 = $\pm 1,0$ mm

M12 = $\pm 1,0$ mm

M16 = $\pm 1,5$ mm

Observera:

Det speciella med dessa kilspännare är att de har en arbetsmån på 3 mm per spännback i utförande M8 och 5 mm i utförande M10, M12 och M16.


Ritningsinformation:

D) Cylinderskruv DIN 6912

- 1) Kilspännare
- 2) Arbetsstycke
- 3) Mothåll
- 4) Bottenplatta
- 5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder

Kilspännare med arbetsmån

Ritningar



Artikelöversikt

Kilspännare med arbetsmån

Beställningsnr.	Utförande	A min.	A max.	B	C	D	E	Spännkraft max. kN	Åtdragnings- moment max. Nm
K0649.3108	dubbelsidig	36,5	39,5	24	15	M8X25	2	11	19
K0649.3110	dubbelsidig	42	47	28	19	M10X25	3,5	15	37
K0649.3112	dubbelsidig	54	59,5	30	22	M12X40	3,5	23	65
K0649.3116	dubbelsidig	65	72	40	29	M16X60	4	38	160
K0649.3208	dubbelsidig	36,5	39,5	30	15	M8X25	2	11	19
K0649.3210	dubbelsidig	42	47	38	19	M10X25	3,5	15	37
K0649.3212	dubbelsidig	54	59,5	48	22	M12X40	3,5	23	65
K0649.3216	dubbelsidig	65	72	48	29	M16X60	4	38	160